


Garant GRIDLINE

**Inzetbakken-assortiment, 26×24G, Lades met fronthoogte / type: 50/1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	950510 50/1
GTIN	4062406153311
Artikelklasse	9GB

**Omschrijving****Uitvoering:**

Inzetbakken en insteekschotjes van kunststof. Binnenzijden van de inzetbakken gesleufd voor indeling met insteekschotjes.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 26×24G.

**T.b.v.:**

Lades 26×24G.

**Inhoud:**

Inzetbakken 1K nr. 951415: 16 × Maat 6×6/4, 4 × maat 2×6/1

Inzetbak-insteekschotjes (10 stuks) nr. 951275: 7 × Maat C

**Technische beschrijving**

Geschikt voor lades nuttige breedte	650 mm
Inzetbakken hoogte	25 mm
Materiaal	kunststof
geschikt voor lades nuttige breedte in G	26
Geschikt voor lades met fronthoogte	75 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	50 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	150 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	125 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	100 mm

Geschikt voor lades met fronthoogte	250 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	200 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	300 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte	600 mm
geschikt voor lades nuttige diepte in G	24
Nuttig ladeoppervlak in G	26×24
geschikt bij lades met fronthoogte vanaf	≥ 50 mm
Breedte in G	26
Breedte	650 mm
Diepte in G	24
Hoogte	25 mm
Diepte	600 mm
Gewicht	1,813 kg
Productnaamattribuut	26×24G
Producttype	Lade inzetbak

## Accessoires

Inzetbakken hoogte 25 mm 1K Breedte×diepte in G / type 6X6/4	951415 6X6/4
Inzetbak-insteekschotjes Set 10-delig Type C	951275 C
Inzetbakken hoogte 25 mm 1K Breedte×diepte in G / type 2X6/1	951415 2X6/1