

Garant GRIDLINE

Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment, 26×24G, Lades met fronthoogte / type: 100/1**Bestelgegevens**

Bestelnummer	950520 100/1
GTIN	4062406153366
Artikelklasse	9GB

Omschrijving**Uitvoering:**

Randstrips, sleufscheidingsstrips en scheidingschotten van kunststof. De sleufscheidingsstrips worden stevig vastgeklikt in de openingen in de lade. De scheidingschotten worden in de sleufscheidingsstrips geplaatst.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 26×24G.

T.b.v.:

Lades 26×24G.

Inhoud:

Randstrips set nr. 951580: 1 × Maat 100

Sleufscheidingsstrips nr. 951530: 5 × Maat 100

Insteekscheidingsschot 4G nr. 951741: 20 × Maat 100

Insteekscheidingsschot 6G nr. 951761: 4 × Maat 100

Technische beschrijving

Nuttig ladeoppervlak in G	26×24
geschikt voor lades nuttige breedte in G	26
geschikt voor lades nuttige diepte in G	24
Geschikt voor lades nuttige diepte	600 mm
Hoogte	75 mm
Geschikt voor lades nuttige breedte	650 mm

Geschikt voor lades met fronthoogte	100 mm
Gewicht	2,146 kg
Productnaamattribuut	26x24G
Producttype	Lade tussenschot

Accessoires

Sleufrandstrips set 2-deligdiepte 24G Geschikt voor lade- fronthoogte 100 mm	951580 100
Insteekscheidingsschotten,breedte 4G Geschikt voor lade- fronthoogte 100 mm	951741 100
Insteekscheidingsschotten,breedte 6G Geschikt voor lade- fronthoogte 100 mm	951761 100
Sleufscheidingsstripsdiepte 24G Geschikt voor lade- fronthoogte 100 mm	951530 100