

Garant GRIDLINE

Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment, 26×24G, Lades met fronthoogte / type: 75/1**Bestelgegevens**

Bestelnummer	950520 75/1
GTIN	4062406153335
Artikelklasse	9GB

Omschrijving**Uitvoering:**

Randstrips, sleufscheidingsstrips en scheidingschotten van kunststof. De sleufscheidingsstrips worden stevig vastgeklikt in de openingen in de lade. De scheidingschotten worden in de sleufscheidingsstrips geplaatst.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 26×24G.

T.b.v.:

Lades 26×24G.

Inhoud:

Randstrips set nr. 951580: 1 × Maat 75

Sleufscheidingsstrips nr. 951530: 5 × Maat 75

Insteekscheidingschot 4G nr. 951741: 20 × Maat 75

Insteekscheidingschot 6G nr. 951761: 4 × Maat 75

Technische beschrijving

Hoogte	50 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte	600 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	75 mm
Geschikt voor lades nuttige breedte	650 mm
geschikt voor lades nuttige breedte in G	26
Nuttig ladeoppervlak in G	26×24

geschikt voor lades nuttige diepte in G	24
Gewicht	1,058 kg
Productnaamattribuut	26x24G
Producttype	Lade tussenschot

Accessoires

Sleufrandstrips set 2-deligdiepte 24G Geschikt voor lade- fronthoogte 75 mm	951580 75
Sleufscheidingsstripsdiepte 24G Geschikt voor lade- fronthoogte 75 mm	951530 75
Insteekscheidingschotten,breedte 4G Geschikt voor lade- fronthoogte 75 mm	951741 75
Insteekscheidingschotten,breedte 6G Geschikt voor lade- fronthoogte 75 mm	951761 75