


Garant GRIDLINE

**Sleuvscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment, 26×24G, Lades met fronthoogte / type: 100/3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	950520 100/3
GTIN	4062406153380
Artikelklasse	9GB

**Omschrijving****Uitvoering:**

Randstrips, sleuvscheidingsstrips en scheidingschotten van kunststof. De sleuvscheidingsstrips worden stevig vastgeklikt in de openingen in de lade. De scheidingschotten worden in de sleuvscheidingsstrips geplaatst.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 26×24G.

**T.b.v.:**

Lades 26×24G.

**Inhoud:**

Randstrips set nr. 951580: 1 × Maat 100

Sleuvscheidingsstrips nr. 951530: 3 × Maat 100

Insteekscheidingschot 6G nr. 951761: 11 × Maat 100

Insteekscheidingschot 8G nr. 951781: 3 × Maat 100

**Technische beschrijving**

Geschikt voor lades nuttige breedte	650 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	100 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	26×24
Hoogte	75 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte	600 mm
geschikt voor lades nuttige diepte in G	24

geschikt voor lades nuttige breedte in G	26
Gewicht	1,6 kg
Productnaamattribuut	26x24G
Producttype	Lade tussenschot

## Accessoires

Insteekscheidingsschotten,breedte 8G Geschikt voor lade- fronthoogte 100 mm	951781 100
Sleufrandstrips set 2-deligdiepte 24G Geschikt voor lade- fronthoogte 100 mm	951580 100
Sleufscheidingsstripsdiepte 24G Geschikt voor lade- fronthoogte 100 mm	951530 100
Insteekscheidingsschotten,breedte 6G Geschikt voor lade- fronthoogte 100 mm	951761 100