


Garant GRIDLINE

Inzetbakken-assortiment, 36×24G, Lades met fronthoogte / type: 50/1**Bestelgegevens**

Bestelnummer	950560 50/1
GTIN	4062406153519
Artikelklasse	9GB

Omschrijving**Uitvoering:**

Inzetbakken en insteekschotjes van kunststof. Binnenzijden van de inzetbakken gesleufd voor indeling met insteekschotjes.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 36×24G.

T.b.v.:

Lades 36×24G.

Inhoud:

Inzetbakken 1K nr. 951415: 24 × Maat 6×6/4

Inzetbak-insteekschotjes (10 stuks) nr. 951275: 10 × Maat C

Technische beschrijving

geschikt voor lades nuttige breedte in G	36
Inzetbakken hoogte	25 mm
Geschikt voor lades nuttige breedte	900 mm
Materiaal	kunststof
Nuttig ladeoppervlak in G	36×24
Geschikt voor lades met fronthoogte	75 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	50 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	150 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	125 mm

Geschikt voor lades met fronthoogte	100 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	250 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	200 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	300 mm
geschikt voor lades nuttige diepte in G	24
Geschikt voor lades nuttige diepte	600 mm
geschikt bij lades met fronthoogte vanaf	≥ 50 mm
Hoogte	25 mm
Diepte in G	24
Diepte	600 mm
Breedte in G	36
Breedte	900 mm
Gewicht	2,51 kg
Productnaamattribuut	36x24G
Producttype	Lade inzetbak

Accessoires

Inzetbakken hoogte 25 mm 1K Breedte x diepte in G / type 6X6/4	951415 6X6/4
Inzetbak-insteekschotjes Set 10-delig Type C	951275 C