


Garant GRIDLINE

Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment, 36×24G, Lades met fronthoogte / type: 125/1**Bestelgegevens**

Bestelnummer	950570 125/1
GTIN	4062406153618
Artikelklasse	9GB

Omschrijving**Uitvoering:**

Randstrips, sleufscheidingsstrips en scheidingschotten van kunststof. De sleufscheidingsstrips worden stevig vastgeklikt in de openingen in de lade. De scheidingschotten worden in de sleufscheidingsstrips geplaatst.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 36×24G.

T.b.v.:

Lades 36×24G.

Inhoud:

Randstrips set nr. 951580: 1 × Maat 125

Sleufscheidingsstrips nr. 951530: 7 × Maat 125

Insteekscheidingsschot 4G nr. 951741: 16 × Maat 125

Insteekscheidingsschot 5G nr. 951751: 12 × Maat 125

Technische beschrijving

geschikt voor lades nuttige breedte in G	36
Geschikt voor lades nuttige breedte	900 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	125 mm
geschikt voor lades nuttige diepte in G	24
Hoogte	100 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	36×24

Geschikt voor lades nuttige diepte	600 mm
Gewicht	3,304 kg
Productnaamattribuut	36x24G
Producttype	Lade tussenschot

Accessoires

Insteekscheidingsschotten,breedte 4G Geschikt voor lade- fronthoogte 125 mm	951741 125
Insteekscheidingsschotten,breedte 5G Geschikt voor lade- fronthoogte 125 mm	951751 125
Sleufrandstrips set 2-deligdiepte 24G Geschikt voor lade- fronthoogte 125 mm	951580 125
Sleufscheidingsstripsdiepte 24G Geschikt voor lade- fronthoogte 125 mm	951530 125