


Garant GRIDLINE

Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment, 36×24G, Lades met fronthoogte / type: 100/2**Bestelgegevens**

Bestelnummer	950570 100/2
GTIN	4062406153571
Artikelklasse	9GB

Omschrijving**Uitvoering:**

Randstrips, sleufscheidingsstrips en scheidingschotten van kunststof. De sleufscheidingsstrips worden stevig vastgeklikt in de openingen in de lade. De scheidingschotten worden in de sleufscheidingsstrips geplaatst.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 36×24G.

T.b.v.:

Lades 36×24G.

Inhoud:

Randstrips set nr. 951580: 1 × Maat 100

Sleufscheidingsstrips nr. 951530: 5 × Maat 100

Insteekscheidingschot 6G nr. 951761: 12 × Maat 100

Technische beschrijving

Nuttig ladeoppervlak in G	36×24
Geschikt voor lades nuttige diepte	600 mm
Geschikt voor lades nuttige breedte	900 mm
geschikt voor lades nuttige diepte in G	24
Geschikt voor lades met fronthoogte	100 mm
Hoogte	75 mm
geschikt voor lades nuttige breedte in G	36

Gewicht	1,998 kg
Productnaamattribuut	36x24G
Producttype	Lade tussenschot

Accessoires

Sleufscheidingsstripsdiepte 24G Geschikt voor lade- fronthoogte 100 mm	951530 100
Insteekscheidingschotten,breedte 6G Geschikt voor lade- fronthoogte 100 mm	951761 100
Sleufrandstrips set 2-deligdiepte 24G Geschikt voor lade- fronthoogte 100 mm	951580 100