


Garant GRIDLINE

Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment, 46×24G, Lades met fronthoogte / type: 125/2**Bestelgegevens**

Bestelnummer	950620 125/2
GTIN	4062406153755
Artikelklasse	9GB

Omschrijving**Uitvoering:**

Randstrips, sleufscheidingsstrips en scheidingschotten van kunststof. De sleufscheidingsstrips worden stevig vastgeklit in de openingen in de lade. De scheidingschotten worden in de sleufscheidingsstrips geplaatst.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 46×24G.

T.b.v.:

Lades 46×24G.

Inhoud:

Randstrips set nr. 951580: 1 × Maat 125

Sleufscheidingsstrips nr. 951530: 4 × Maat 125

Insteekscheidingschot 6G nr. 951761: 2 × Maat 125

Insteekscheidingschot 10G nr. 951801: 8 × Maat 125

Technische beschrijving

Geschikt voor lades met fronthoogte	125 mm
Hoogte	100 mm
geschikt voor lades nuttige diepte in G	24
Geschikt voor lades nuttige breedte	1150 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	46×24
geschikt voor lades nuttige breedte in G	46

Geschikt voor lades nuttige diepte	600 mm
Gewicht	2,302 kg
Productnaamattribuut	46x24G
Producttype	Lade tussenschot

Accessoires

Sleufscheidingsstripsdiepte 24G Geschikt voor lade-fronthoogte 125 mm	951530 125
Sleufrandstrips set 2-deligdiepte 24G Geschikt voor lade-fronthoogte 125 mm	951580 125
Insteekscheidingschotten,breedte 10G Geschikt voor lade-fronthoogte 125 mm	951801 125
Insteekscheidingschotten,breedte 6G Geschikt voor lade-fronthoogte 125 mm	951761 125