

**HOLEX****Drieklauw staal korte conusopname, DIN 702-3, Buiten-Ø A / conus: 250/8 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	312931 250/8
GTIN	4062406154837
Artikelklasse	32W

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Met de hand bediende klauwplaat met spiraalring, centrisch spannend.
- Lichaam van gietijzer of staal.
- Vlakke spiraalring matrijsgesmeed, gebalanceerd en gehard.
- Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.
- Hoge rondloopenauwkeurigheid.

**Toepassing:**

De klauwplaat wordt altijd zonder tussenflens direct op de spindelkop opgenomen. voor spindelkoppen DIN 55027 met **tapeinden en borgmoeren**.

**Norm:****DIN 702-3.****Levering:**

Inclusief: 1 set = 3 geharde boorbekken, naar buiten getrap.

1 set = 3 geharde draaibekken, naar binnen getrap.

1 spansleutel en al naar gelang klauwplaat bijbehorende bevestigingsschroeven of -bouten.

**Accessoires:**

**Reserve- en extra bekken** nr. 312971 – 312986.

Kleurcode voor accessoires: HOLEX spiraalklauwplaat en bekken

Doorlaat E: 76 mm

Hoogte zonder bekken  $H_1$ : 89 mm

Hoogte met bekken  $H_2$ : 123 mm

Gewicht: 32 kg

Maximaal toerental: 3500 min<sup>-1</sup>

## Technische beschrijving

Doorlaat E	76 mm
Hoogte met bekken $H_2$	123 mm
Maximaal toerental	3500 min <sup>-1</sup>
Buiten-Ø A	250 mm
Conusgrootte	8
Hoogte zonder bekken $H_1$	89 mm
Gewicht	32 kg
Norm	DIN 702-3
Kleurcode voor accessoires	HOLEX spiraalklauwplaat en bekken
Producttype	Vlakke-spiraalhouder

## Accessoires

Werkstukaanslag, basismodule Hoogte h 15 mm	313036 15
Werkstukaanslag Hoogte h 15 mm	313033 15