



Haakse slijper op accu, Type: 71200262



Bestelgegevens

Bestelnummer	077145 71200262
GTIN	
Artikelklasse	03F

Omschrijving

Uitvoering:

Stofbestendige en krachtige **18 V accu-haakse slijper** voor effectieve doorslijp-, slijp- en afbraamwerkzaamheden bij montagewerk.

- **Onderhoudsvrije, borstelloze EC-motor met innovatieve koelribben voor optimale warmteafvoer inclusief temperatuurbewaking.**
- **Zeer rustige loop en trillingsarme werking dankzij de onafhankelijk gelagerde, van de behuizing losgekoppelde motor en 4 extra trillingsdempers.**
- **Omvangrijke gebruikersbescherming: Zachte aanloop, herstartbeveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging, rem.**
- **Maximale werksnelheid met FEIN HighPower Li-ion-accu's. Hoogstroomgeschikte cellen met langdurig hoge stroomafgifte en 75% hogere stroomsterkte dan Li-ion-accu's.**
- **Stofdichte, afzonderlijke motorelektronica in het greepgedeelte.**
- **FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepe ontlading.**
- **Maximale vrijheid dankzij FEIN MultiVolt-interface: 18 V accumachines met Multi-Volt-interface kunnen met alle FEIN Li-ion-accu's van 12 en 14 tot 18 volt worden gebruikt.**

Voordeel:

- **Zeer lange levensduur dankzij borstelloze FEIN PowerDrive motoren van de volgende generatie.**
- **Bescherming van de motor tegen agressief keramisch en mineraal stof door volledig gesloten motorbehuizing.**

- **Ideaal voor elke toepassing. Optimale toerentallen, afgestemd op vele slijpmiddelen en materialen door traploze, elektronische toerentalkeuze.**

Levering:

Zonder accu's en zonder lader. Inclusief beschermkap, zonder gereedschap te gebruiken snelspanmoer, antivibratiehandvat, sleutel, koffer.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende accu's en laders nr. 073832 e.v.

Technische beschrijving

Herstartblokkering	ja
Overbelastingsbeveiliging	ja
Accuspanning	18 V
Maximale schijf-Ø	125 mm
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Fein type E 18 V
Maximale vibratie volgens EN	5 m/s ²
Fabrikantnummer	CCG 18-125 BL
Dodemannschakeling	nee
Zachte aanloop	ja
Gewicht	1,95 kg
Kickbackstop	nee
Onbelast toerental	2500 - 8500 min ⁻¹
Accutype	Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu's	0
Verpakking	Transportkoffer
Energievoorziening	Accuvoeding
Serie	X-LOCK-systeem
Producttype	Haakse slijper

Accessoires

Accu Li-Ion Accutype, accuspanning FE18 V

073835 FE18

Accu Li-IonHighPower Accutype, accuspanning FE18 V	073834 FE18
Accu Li-Ion Accutype, accuspanning FE18 V	073837 FE18