



Elektriciens-Competence gereedschapskoffer XL 80-delig



Bestelgegevens

Bestelnummer	680520
GTIN	4010995405236
Artikelklasse	63K

Omschrijving

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Omvangrijk gereedschapsassortiment voor elektriciens in een slagvaste polypropyleen koffer met draagriem.

Levering:

VDE dopschroevendraaier: Resp. 1 st. maat 5,5; 7; 8; 10 mm

VDE-schroevendraaier voor Phillips: Resp. 1 st. maat 1; 2

VDE-schroevendraaier voor Pozidriv: Resp. 1 st. maat 1; 2

VDE-schroevendraaier voor sleuf: Resp. 1 st. maat 3,5; 4; 5,5; 6,5

VDE-PlusMinus schroevendraaiers voor Phillips-sleuf: Resp. 1 st. maat 1; 2

VDE-PlusMinus schroevendraaiers voor Pozidriv-sleuf: Resp. 1 st. maat 1; 2

Spanningzoeker tot 250 V: 1 st. maat 3

VDE bit-magazijnhouder LiftUp gemengd, voor Phillips; voor Pozidriv; voor sleuf: 7-delig

VDE TriCut installatietang: 1 st.

VDE BiCut hoogrendement-zijsnijtang: 1 st.

VDE combinatietang: 1 st. gr. 180 mm

VDE zijsnijtang: 1 st. gr. 180 mm

VDE halfronde tang, recht: 1 st. gr. 200 mm
VDE halfronde tang, gebogen: 1 st. gr. 200 mm
VDE waterpomptang: 1 st. gr. 250 mm
Voltdetector 230 – 1000 V AC: 1 st.
Automatische striptang: 1 St. gr. 0,2 – 6,0 mm²
Crimptang voor adereindhulzen: 1 St. gr. 0,14 – 14 mm²
Stripmes voor kabels: 1 St. gr. 4 – 28 mm
Instrumentmakerszijsnijtang: 1 st. gr. 125 mm
Bit-assortiment gemengd, voor Phillips; voor Pozidriv; voor binnen-Torx®; voor sleuf: 1 St. 31-delig
Set sleutels voor binnenzeskantbouten, met kogelkop: 9-delig (maat 1,5 – 10 mm)
Sleuf schroevendraaier: 1 st. maat 12
Schakelkastsleutel: 1 st.
Kunststof duimstok: 1 st.
Waterpas, ABS-kunststof: 1 st. gr. 200 mm

Opmerking:
Gereedschap separaat geleverd.

Technische beschrijving

Breedte	419 mm
Lengte	510 mm
Hoogte	215 mm
IP-klasse	IP 67
Fabrikantnummer	Competence XL voor electriciens
Aantal delen	80
Producttype	Gereedschapsassortiment