

Garant
VHM-frees, AlCrN, Ø e8 DC: 3,8 mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	201303 3,8
GTIN	4062406152604
Artikelklasse	11X

Omschrijving

Uitvoering:

Afmetingen overeenkomstig **DIN 6527**.

Verbeterde coating voor universele toepassing in staal en gietijzer.

Inwendige koeling: nee

Tolerantie nominale Ø: e8

Aantal tanden Z: 2

Spiraelhoek: 30 graden

Aanzetrichting: horizontaal, schuin en verticaal

Schacht: DIN 6535 HE met h6

Aantal tanden Z: 2

Snijlengte L_c : 6 mm

Totale lengte L: 54 mm

Schacht-Ø D_s : 6 mm

Schachtvorm: HB

Hoekfasebreedte bij 45°: 0,1 mm

Technische beschrijving

Tolerantie nominale Ø	e8
Schacht	DIN 6535 HE met h6
Voeding f_z voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm ²	0,02 mm
Aantal tanden Z	2
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Spiraelhoek	30 graden

Schachtvorm	HB
Totale lengte L	54 mm
Hoekfasebreedte bij 45°	0,1 mm
Voeding f_z voor kanten in staal < 750 N/mm ²	0,025 mm
Snijkant-Ø D_c	3,8 mm
Schacht-Ø D_s	6 mm
Snijlengte L_c	6 mm
Hoekfasehoek	45 graden
Coating	AlCrN
Snijmateriaal	VHM
Norm	DIN 6527
Type	N
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte $1 \times D$
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	$0,3 \times D$ bij kanten
Inwendige koeling	nee
Producttype	Schachtfrees