



## Hoge voedingsfrees MFH mini, cilinderschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 25/4Lmm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	221950 25/4L
GTIN	4960664741441
Artikelklasse	250

### Technische beschrijving

Maximale snijdiepte $a_{p\ max}$	1 mm
Schacht-Ø $D_s$ h6	25 mm
Afkoppellengte $L_1$	100 mm
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	180 mm
Ø $D_3$	18 mm
geschikte wisselplaat	LOGU 0303..
Aantal snijkanten Z	4
Wisselplaatschroef	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Snijkant-Ø $D_c$	25 mm
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen Ø $D_{\max}$	48 mm
Helicoïdaal frezen Ø $D_{\min}$	43 mm
Rampinghoek $\alpha_{\max}$	1,05 graden
Ramplinglengte L voor $\alpha_{\max}$	16,3 mm
Instelhoek $\kappa$	15 graden
Schachtuitvoering	cilinderschacht

Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

---

## Accessoires

Spanschroef	229713
-------------	--------