

Garant**Soft-pads, 20-delige set zacht, 120×98×5 mm, Korrelgrootte: 60****Bestelgegevens**

Bestelnummer	557490 60
GTIN	4062406156008
Artikelklasse	51E

Omschrijving**Uitvoering:**

Soft-pad met **drukverdelende** schuimrubberstructuur. Gecoat met korund (A).

Aan 2 kanten gecoat.

Minder binnendringen van verontreinigingen in het werkstukoppervlak door een oplosmiddelvrije binding.

Voordeel:

- **Elastisch, geen vorming van knikken of vouwen.**
- **Alle sponzen ook geschikt voor nat schuren.**
- **Geringe neiging tot vollopen, uitwasbaar.**

Toepassing:

Fijnschuren van contouren, randen en op moeilijk toegankelijke plaatsen, bijvoorbeeld als voorbereiding voor het lakken, reinigen. Voor nat en droog schuren.

Technische beschrijving

Fijnheidsgraad	middel
Korrelgrootte	60

Slijpmiddel	Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding	A
Breedte	98 mm
Hoogte	5 mm
Lengte	120 mm
Productnaamattribuut	120×98×5 mm
Producttype	Schuurspons

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		

