



## Hoge voedingsfrees MFH mini, met schroefdraad, Ø D / Aantal snijkanten Z: 20/3mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	221960 20/3
GTIN	4960664741069
Artikelklasse	250

### Technische beschrijving

Wisselplaatschroef	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	1 mm
geschikte wisselplaat	LOGU 0303..
Aantal snijkanten Z	3
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	30 mm
Snijkant-Ø $D_c$	20 mm
Ø $D_3$	13 mm
Opnamedraad M	M10
Inwendige koeling	ja
Ramplinglengte L voor $\alpha_{\max}$	11,3 mm
Helicoïdaal frezen Ø $D_{\min}$	33 mm
Ramplinghoek $\alpha_{\max}$	1,52 graden
Helicoïdaal frezen Ø $D_{\max}$	38 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad

Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

---

## Accessoires

Spanschroef	229713
-------------	--------