


**LOGU 030310 ER-GM, CA6535, Type: S**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	221976 S
GTIN	4960664741656
Artikelklasse	25A

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Dubbelzijdige wisselplaat met 4 snijkanten. De convexe snijkantuitvoering van de wisselplaat zorgt voor een zachte intrede van de snijkant in het materiaal.

**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p \max} = 1$  mm.

Voeding  $f_z$  per tand: 0,2 - 0,8 mm

ISO-code wisselplaat: LOGU 030310 ER-GM

Type: S

Hoekradius: 1 mm

Programmeerradius bij  $a_{p \max}$ : 1,6 mm

**Technische beschrijving**

Type	S
ISO-code wisselplaat	LOGU 030310 ER-GM
Programmeerradius bij $a_{p \max}$	1,6 mm
Hoekradius	1 mm

Soort	CA6535
Snijmateriaal	HM
Voeding $f_z$ per tand	0,2 - 0,8 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Inconel	geschikt	30 m/min	S
nat maximaal	geschikt		
droog	Beperkt geschikt		
Lucht	Beperkt geschikt		