

Beitel-, drevel- en pendrijverassortiment, Aantal gereedschappen: 10**Bestelgegevens**

Bestelnummer	954652 10
GTIN	2050002016927
Artikelklasse	91A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antraciet, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te zien welk stuk gereedschap ontbreekt. De hardschuim-inzetstukken vullen 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) of 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) van het nuttig ladeoppervlak.

T.b.v.:

Nieuwe GARANT gereedschapswagens met volledig uittrekbare lades en nieuwe laderastermaat van **20 G × 16 G** resp. 500 × 400 mm (b × d).

Schuimdelen maat 10 G × 8 G passen in shadowboards nr. 923210 maat 250 (2 schuimdelen per shadowboard).

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 954652: 1 st.

Platte beitel nr. 740500 gr. 200: 1 st.

Kruisbeitel nr. 740600 gr. 200: 1 st.

Drevel nr. 745500 gr. 3; 4: Resp. 1 st.

Pendrijver nr. 747000 gr. 2; 3; 4; 5; 6; 8: Resp. 1 st.

Technische beschrijving

Diepte	250 mm
--------	--------

Diepte in G	10
Aantal gereedschappen	10
Breedte	200 mm
Breedte in G	8
Uitvoering	met slaggereedschap
Gewicht	1,381 kg
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte	30 mm
Vullingsgraad van een lade in G	8x10
Producttype	Hardschuiminlay

Accessoires

Kruisbeitel totale lengte 200 mm	740600 200
Pendrijver, standaardkwaliteit, gelakt Punt-Ø D 3 mm	747000 3
Platte beitel Totale lengte 200 mm	740500 200
Drevelszware uitvoering Punt-Ø 4 mm	745500 4
Drevelszware uitvoering Punt-Ø 3 mm	745500 3
Pendrijver, standaardkwaliteit, gelakt Punt-Ø D 4 mm	747000 4
Pendrijver, standaardkwaliteit, gelakt Punt-Ø D 2 mm	747000 2
Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 954652	952001 954652
Pendrijver, standaardkwaliteit, gelakt Punt-Ø D 8 mm	747000 8
Pendrijver, standaardkwaliteit, gelakt Punt-Ø D 5 mm	747000 5
Pendrijver, standaardkwaliteit, gelakt Punt-Ø D 6 mm	747000 6