



Dopsleutelassortiment 1/4; 1/2 inch-vierkant 47-delig, Aantal delen: 47



Bestelgegevens

Bestelnummer	630028 47
GTIN	4000896215188
Artikelklasse	630

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

Voordeel:

Smartcase met opstelfunctie.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

1/4 inch doppen 6-kant: 9 st. gr. 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

1/2 inch doppen 6-kant: 13 st. gr. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm

Bits voor Phillips C 6,3: 2 st. gr. 1; 2

Bits voor Pozidriv C 6,3: 2 st. gr. 1; 2

Bits voor sleuf C 6,3: 3 st. gr. 4; 6; 8

Bits voor zeskant C 6,3: 5 st. gr. 2; 3; 4; 5; 6

Bits voor Torx® C 6,3: 5 st. gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

1/4 inch verbindingsstuk voor bits: Vierkant-dop 1/4 inch - bitopname 1/4 inch

1/4 inch verlengstuk: 1 st. gr. 101,5 mm

1/2 inch verlengstuk: 2 st. gr. 123; 248 mm

1/4 inch opsteekhandvat: 1 st.

1/4 inch ratel: 1 St. nr. 632060

1/2 inch ratel: 1 St. nr. 640480

Opgeborgen in: Kunststof box met houder / aflegbak

Hoogte: 65 mm

Aandrijfvierkant: 1/4 inch

Aandrijfvierkant: 1/2 inch

Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 5-27 mm

Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel: 2-6 mm

Technische beschrijving

Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	5-27 mm
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Aantal delen	47
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Bitsoort	Combiprofiel-schroevendraaier Phillips/sleuf
Bitsoort	Pozidriv-schroevendraaier
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Bitsoort	Sleutel voor binnenzeskantbouten
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel	2-6 mm
Lengte	355 mm
Breedte	235 mm
Hoogte	65 mm
Producttype	Dopsleutel

Accessoires

2-componenten zachtschuiminleg · 342 mm x 172 mm	163-568L
Gereedschapskoffer voor Safety-Insert-systeem · 355 mm x 235 mm x 65 mm	165-L