


CNMM 160608, Soort: CA515

Bestelgegevens

Bestelnummer	250496 CA515
GTIN	4960664675685
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CNMM 160608 CA515 Soort: CA515

Spaanbreker: PX

Snijdiepte a_p : 1 - 11 mm

Voeding f : 0,25 - 0,9 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 430 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	PX
Snedeccondities	continu
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte a_p	1 - 11 mm
Voeding f	0,25 - 0,9 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 430 m/min
Hoofdtoepassing	P
Soort	CA515

Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMM 160608
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien