

**CNMG 120408 Wiper, Soort: CA515****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250213 CA515
GTIN	4960664675456
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

CNMG 120408 Wiper CA515 Soort: CA515  
Spaanbreker: WQ  
Snijdiepte  $a_p$ : 1 - 3,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 430 m/min

**Technische beschrijving**

Snijdiepte $a_p$	1 - 3,5 mm
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 430 m/min
Voeding $f$	0,15 - 0,35 mm/omw,
Spaanbreker	WQ
Snedecondities	continu

Soort	CA515
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien