


CNMM 160612, Soort: CA515

Bestelgegevens

Bestelnummer	250497 CA515
GTIN	4960664675692
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CNMM 160612 CA515 Soort: CA515

Spaanbreker: PX

Snijdiepte a_p : 1 - 11 mm

Voeding f : 0,25 - 0,9 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 430 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Voeding f	0,25 - 0,9 mm/omw,
Spaanbreker	PX
Hoekradius	1,2 mm
Snijdiepte a_p	1 - 11 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 430 m/min
Hoofdtoepassing	P

Soort	CA515
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMM 160612
Aantal wisselingen/snijkanen	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien