


DNMG 150612, Soort: CA515

Bestelgegevens

Bestelnummer	250798 CA515
GTIN	4960664676668
Artikelklasse	25E

Omschrijving

DNMG 150612 CA515 Soort: CA515

Spaanbreker: PS

Snijdiepte a_p : 1 - 4 mm

Voeding f : 0,15 - 0,6 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 435 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	1,2 mm
Voeding f	0,15 - 0,6 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 435 m/min
Spaanbreker	PS
Snedeccondities	continu
Snijdiepte a_p	1 - 4 mm

Soort	CA515
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 150612
Aantal wisselingen/snijkanen	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien