


CNMG 120416, Soort: CA515

Bestelgegevens

Bestelnummer	250216 CA515
GTIN	4960664675326
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CNMG 120416 CA515 Soort: CA515
 Spaanbreker: PS
 Snijdiepte a_p : 1 - 3,5 mm
 Voeding f : 0,15 - 0,35 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 430 m/min

Technische beschrijving

Snedecndities	continu
Hoekradius	1,6 mm
Spaanbreker	PS
Snijdiepte a_p	1 - 3,5 mm
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,15 - 0,35 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 430 m/min

Soort	CA515
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120416
Aantal wisselingen/snijkanen	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien