

**CNMM 160616, Soort: CA515****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250498 CA515
GTIN	4960664675708
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

CNMM 160616 CA515 Soort: CA515

Spaanbreker: PX

Snijdiepte  $a_p$ : 1 - 11 mm

Voeding  $f$ : 0,25 - 0,9 mm/omw,

Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 430 m/min

**Technische beschrijving**

Voeding $f$	0,25 - 0,9 mm/omw,
Hoekradius	1,6 mm
Spaanbreker	PX
Hoofdtoepassing	P
Snedeccondities	continu
Snijdiepte $a_p$	1 - 11 mm
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 430 m/min

Soort	CA515
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMM 160616
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien