

**CNMG 120416, Soort: CA515****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250373 CA515
GTIN	4960664675371
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CNMG 120416 CA515 Soort: CA515

Spaanbreker: PH

Snijdiepte a_p : 1 - 10 mm

Voeding f : 0,25 - 0,8 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 430 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	1,6 mm
Snijdiepte a_p	1 - 10 mm
Snedeccondities	continu
Voeding f	0,25 - 0,8 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 430 m/min
Spaanbreker	PH

Soort	CA515
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120416
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien