


**TNMG 220408, Soort: CA515**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	251587 CA515
GTIN	4960664677719
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

TNMG 220408 CA515 Soort: CA515

Spaanbreker: PS

Snijdiepte  $a_p$ : 1 - 4,5 mm

Voeding  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/omw,

Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 435 m/min

**Technische beschrijving**

Snijdiepte $a_p$	1 - 4,5 mm
Spaanbreker	PS
Voeding $f$	0,15 - 0,6 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 435 m/min
Snedecndities	continu
Soort	CA515

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TNMG 220408
Aantal wisselingen/snijanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien