

**CCMT 120404, Soort: CA515****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260202 CA515
GTIN	4960664674961
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CCMT 120404 CA515 Soort: CA515

Spaanbreker: GK

Tolerantie: M

Snijdiepte a_p : 0,5 - 3 mm

Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 110 - 380 m/min

Technische beschrijving

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 380 m/min
Snedeccondities	continu
Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	GK

Soort	CA515
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 120404
Aantal wisselingen/snijkanen	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien