

**VBMT 160404, Soort: CA515****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261182 CA515
GTIN	4960664678143
Artikelklasse	25E

Omschrijving

VBMT 160404 CA515 Soort: CA515
Spaanbreker: HQ
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2 mm
Voeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 110 - 390 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 390 m/min
Snijdiepte a_p	0,5 - 2 mm
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	HQ

Soort	CA515
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VBMT 160404
Aantal wisselingen/snijkanen	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien