

**Verstelbare moersleutel met snelverstelling, Totale lengte: 255mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	813920 255
GTIN	3662424092213
Artikelklasse	83H

Omschrijving**Uitvoering:**

Ergonomische vorm, verchroomd. Bekpositie 22,5°. Tijdsbesparend en snel instelmechanisme. Met metrische en inch-**schaalverdeling** op de bek.

Norm:

ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100

Technische beschrijving

totale lengte	10 inch
totale lengte	255 mm
Maximale sleutelwijdte	38 mm
Norm	ISO 6787
Norm	DIN 3117
Norm	ASME B107.100
Bekstand	22,5 graden
Oppervlak	verchroomd
vonkvrij	nee
Schaalverdeling	ja
Beklede greep	nee
Producttype	Verstelbare moersleutel

