

3M**Slijpschijf Silver, Schijf-Ø: 115mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	563325 115
GTIN	5902658109317
Artikelklasse	53M

Omschrijving**Uitvoering:**

Doorslijpschijf Silver met hoog snijvermogen en lange standtijd. Korrelmengsel met **nauwkeurig gevormde keramische korrel.**

Toepassing:

Voor snelle snedes met geringe braamvorming en geringe thermische belasting.

Specificatie:

A36R-BF.

Technische beschrijving

Boring-Ø	22,23 mm
Schijf-Ø	115 mm
Vormbeschrijving	recht
Schijfbreedte	1 mm
Serie	SILVER
Voor materiaaldiktes	3 - 5 mm

Slijpmiddelaanduiding	Keramiek
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
aanbevolen aanzethoek	90 graden
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Doorslijpschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
droog	geschikt		