

Garant**CNC-transportwagen (leeg) met PU-wielen, Nuttige breedte: 627mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 970041 627 |
| GTIN | 4062406162702 |
| Artikelklasse | 91L |

Omschrijving**Uitvoering:**

Chassis en opbouw van plaatstaal met zijwanden geperforeerd in een raster van 25 mm, voor het inbouwen van draagrails en gereedschapsdragers. Met resp. 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen (met vergrendeling) (Ø 160 mm) en 4 grote duwgrepen manoeuvreert u probleemloos in de werkplaats. Inclusief plaatstalen aflegvak (lxbxd 150x452x30 mm).

Levering:

Transportwagen met 2 zijwanden, met duwbeugel en PU-wielen.

Kleur:

Chassis en zijwanden antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Geschikte draagrails voor GARANT Tool-UNIT gereedschapsdragers vindt u onder nr. 970110, GARANT Tool-UNIT onder nr. 971000. Geschikte gereedschapsdragers onder nr. 970125 resp. nr. 970130.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------|--------|
| Nuttige breedte | 627 mm |
| Breedte | 675 mm |

| | |
|--|--|
| Maximale belastbaarheid | 400 kg |
| Materiaal wiel | PU |
| Diepte | 800 mm |
| Wiel-Ø | 160 mm |
| Aantal draagrails (per zijde) | 2 |
| Hoogte | 1200 mm |
| Aantal zwenkwielen met vergrendeling | 2 |
| Aantal gereedschapsdragers (per zijde) | 4 |
| Grondvlak diepte | 800 mm |
| Aantal bokwielen zonder vastzetter | 2 |
| Grondvlak breedte | 675 mm |
| Materiaaldikte | 0,9 mm |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Producttype | CNC-transportwagen (leeg) |

Accessoires

| | |
|--|---------------|
| Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten 0 | 970130 0 |
| Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten HSK80 | 970130 HSK80 |
| Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten HSK100 | 970130 HSK100 |
| Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten VDI30 | 970130 VDI30 |
| Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten SK30 | 970130 SK30 |
| Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten HSK50 | 970130 HSK50 |
| | 970130 SK40 |

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten SK40

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten HSK40

970130 HSK40

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten VDI20

970130 VDI20

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten VDI40

970130 VDI40

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten C5

970130 C5

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten SK50

970130 SK50

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten C4

970130 C4

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten C8

970130 C8

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten HSK63

970130 HSK63

Draagrail voor Tool-UNIT gereedschapsdrager Breedte 627 mm

970110 627

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten C6

970130 C6