

**Garant****Transportwagen (leeg) met PU-wielen, Nuttige breedte mm / Model: 452/A****Bestelgegevens**

Bestelnummer	970011 452/A
GTIN	4062406163136
Artikelklasse	91L

**Omschrijving****OPMERKING: kleurkeuze mogelijk****Uitvoering:**

Stabiel chassis met telkens 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen (met vastzetter) (Ø 160 mm). De hoekdragers worden exact aansluitend aan het chassis en de duwbeugel vastgeschroefd. Zijwanden geperforeerd in een raster van 25 mm, voor het inbouwen van draagrail en gereedschapsdrager.

**Levering:**

Transportwagen met 2 zijwanden, met duwbeugel en PU-wielen.

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, zijwanden antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Geschikte draagrails voor GARANT Tool-UNIT-gereedschapsdragers vindt u onder nr. 970110, GARANT Tool-UNIT onder nr. 971000. Geschikte gereedschapsdragers onder nr. 970125 resp. nr. 970130.

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hoogte: 925 mm

Grondvlak breedte: 500 mm

Grondvlak diepte: 800 mm

Nuttige breedte: 452 mm

Aantal draagrails (1 niveau): 3

Aantal gereedschapsdragers (1 niveau): 5

## Technische beschrijving

Hoogte	925 mm
Aantal gereedschapsdragers (1 niveau)	5
Wiel-Ø	160 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Grondvlak breedte	500 mm
Maximale belastbaarheid	400 kg
Grondvlak diepte	800 mm
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Materiaal wiel	PU
Nuttige breedte	452 mm
Model	A
Diepte	800 mm
Aantal draagrails (1 niveau)	3
Breedte	500 mm
Materiaaldikte	1,2 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	CNC-transportwagen (leeg)

## Accessoires

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten HSK100	970125 HSK100
Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten HSK50	970125 HSK50
Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten SK40	970125 SK40

Aflegvak met deksel voor systeemtransportwagen Breedte 452 mm	970175 452
Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten VDI20	970125 VDI20
Aflegvak voor systeemtransportwagen Breedte 452 mm	970170 452
Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten C4	970125 C4
Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten VDI30	970125 VDI30
Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten 0	970125 0
Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten C6	970125 C6
Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten HSK80	970125 HSK80
Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten HSK40	970125 HSK40
Draagrail voor UNIT-gereedschapsdrager Breedte 452 mm	970110 452
Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten VDI40	970125 VDI40
Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten C5	970125 C5
Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten C8	970125 C8
Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten SK50	970125 SK50
Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten SK30	970125 SK30
Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten HSK63	970125 HSK63