

Garant**Transportwagen (leeg) met PU-wielen, Nuttige breedte mm / Model: 627/A****Bestelgegevens**

Bestelnummer	970011 627/A
GTIN	4062406163143
Artikelklasse	91L

Omschrijving**OPMERKING: kleurkeuze mogelijk****Uitvoering:**

Stabiel chassis met telkens 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen (met vastzetter) (Ø 160 mm). De hoekdragers worden exact aansluitend aan het chassis en de duwbeugel vastgeschroefd. Zijwanden geperforeerd in een raster van 25 mm, voor het inbouwen van draagrail en gereedschapsdrager.

Levering:

Transportwagen met 2 zijwanden, met duwbeugel en PU-wielen.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, zijwanden antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Geschikte draagrails voor GARANT Tool-UNIT-gereedschapsdragers vindt u onder nr. 970110, GARANT Tool-UNIT onder nr. 971000. Geschikte gereedschapsdragers onder nr. 970125 resp. nr. 970130.

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hoogte: 925 mm

Grondvlak breedte: 675 mm

Grondvlak diepte: 800 mm

Nuttige breedte: 627 mm

Aantal draagrails (1 niveau): 3

Aantal gereedschapsdragers (1 niveau): 5

Technische beschrijving

Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Aantal draagrails (1 niveau)	3
Grondvlak breedte	675 mm
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Breedte	675 mm
Materiaal wiel	PU
Wiel-Ø	160 mm
Aantal gereedschapsdragers (1 niveau)	5
Grondvlak diepte	800 mm
Hoogte	925 mm
Diepte	800 mm
Model	A
Maximale belastbaarheid	400 kg
Nuttige breedte	627 mm
Materiaaldikte	1,2 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	CNC-transportwagen (leeg)

Accessoires

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten C6	970130 C6
Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten HSK100	970130 HSK100
Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten C5	970130 C5
	970130 HSK50

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten HSK50

Aflegvak met deksel voor systeemtransportwagen Breedte 627 mm

970175 627

Draagrail voor UNIT-gereedschapsdrager Breedte 627 mm

970110 627

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten VDI40

970130 VDI40

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten C4

970130 C4

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten HSK63

970130 HSK63

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten C8

970130 C8

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten VDI30

970130 VDI30

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten 0

970130 0

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten SK40

970130 SK40

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten HSK40

970130 HSK40

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten HSK80

970130 HSK80

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten VDI20

970130 VDI20

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten SK30

970130 SK30

Aflegvak voor systeemtransportwagen Breedte 627 mm

970170 627

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten SK50

970130 SK50