

Garant GRIDLINE

**Tool-UNIT kast (zonder UNIT) Met volledig plaatstalen vleugeldeuren, Aantal verticale secties: 2000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	971201 2000
GTIN	4062406163402
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kast met indeling in 40×20G. Met 6 paar draagrails en 6 Tool-UNIT-draagrails voor maximaal 18 Tool-UNITs. De rails kunnen in een raster van 25 mm in hoogte worden versteld. Maximale totale belastbaarheid per **paar rails 200 kg**, per **draagrail 150 kg**. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond.

**Kleur:**

Romp, rails en draagrails lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95. Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

Diepte	500 mm
Breedte	1000 mm

Gewicht	81 kg
Nuttige hoogte	1845 mm
Hoogte	2000 mm
Breedte in G	40
Diepte in G	20
Materiaaldikte	0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Basiskast
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Producttype	CNC-kast

## Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11
Draagrail voor Tool-UNIT gereedschapsdrager Voor kast-/ compartimentbreedte 40	971270 40
Rails voor dwarsdraggers, paar Geschikt voor kastdiepte in G 20	971525 20