

Garant GRIDLINE

**Verticale kast, diepte 28G, 4 Verticale secties met bodemgeleiding, Hoogte: 1000 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	971625 1000
GTIN	4062406165499
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Verticale kast in 30×28G met verticale secties met bodemgeleiding. Afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. De thermisch verzinkte frames in de verticale secties zijn aan de kopse kant in een raster van 37 mm geperforeerd voor de bevestiging van gereedschapsdragers, draagrails, legborden met opstaande randen en geperforeerde platen.

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, secties antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating.**

**Opmerking:**

Bij secties met een breedte van 330 mm passen 2 dragers naast elkaar. Verticale kasten kunnen alleen bij **absoluut rechte vloeren** worden opgesteld!

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hoogte: 1000 mm

Breedte: 750 mm

Diepte: 700 mm

Breedte in G: 30

Diepte in G: 28

Verticale sectie lades breedte: 160 mm

## Technische beschrijving

Verticale sectie lades breedte	160 mm
Diepte	700 mm
Verticale sectie nuttige breedte	153 mm
Breedte	750 mm
Verticale sectie nuttige diepte	627 mm
Gewicht	188 kg
Hoogte	1000 mm
Breedte in G	30
Diepte in G	28
Verticale sectie nuttige hoogte	750 mm
Materiaaldikte	1,2 mm
Verticale sectie draagvermogen	600 kg
Draagvermogen kastbehuizing binnen	2400 kg
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Verticale CNC-zwaarlastkast