

Garant GRIDLINE

Verticale kast, verticale secties met bodemgeleiding uitgerust met gereedschapsoptnames, Voor gereedschapsschachten: SK30**Bestelgegevens**

Bestelnummer	971655 SK30
GTIN	4062406165512
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Verticale kast in 30×28G met verticale secties met bodemgeleiding. Afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. De thermisch verzinkte frames in de verticale secties zijn aan de kopse kant in een raster van 37 mm geperforeerd voor de bevestiging van gereedschapsdragers, draagrails, legborden met opstaande randen en geperforeerde platen.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, secties antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating.**

Opmerking:

Bij secties met een breedte van 330 mm passen 2 dragers naast elkaar. Verticale kasten kunnen alleen bij **absoluut rechte vloeren** worden opgesteld!

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hoogte: 2000 mm

Breedte: 750 mm

Diepte: 700 mm

Breedte in G: 30

Diepte in G: 28

Verticale sectie lades breedte: 160 mm

Technische beschrijving

Breedte	750 mm
Aantal gereedschapsopnames	408
Hoogte	2000 mm
Aantal verticale secties	4
Breedte in E	36E
Diepte	700 mm
voor gereedschapsschachten	SK 30
Verticale sectie nuttige hoogte	1750 mm
Gewicht	310 kg
Aantal gereedschapsdragers nr. 970130	24
Verticale sectie lades breedte	160 mm
Hartafstand A	69 mm
Breedte in G	30
Diepte in G	28
Materiaaldikte	1,2 mm
Verticale sectie draagvermogen	600 kg
Draagvermogen kastbehuizing binnen	2400 kg
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Verticale CNC-zwaarlastkast

Accessoires

Kunststof inzetstuk Type SK30	947390 SK30
	970130 SK30

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor
gereedschapsschachten SK30
