

Garant GRIDLINE

Verticale kast, verticale secties met bodemgeleiding uitgerust met gereedschapsoptnames, Voor gereedschapsschachten: HSK50



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 971655 HSK50 |
| GTIN | 4062406165628 |
| Artikelklasse | 9GI |

Omschrijving

Uitvoering:

Verticale kast in 30×28G met verticale secties met bodemgeleiding. Afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. De thermisch verzinkte frames in de verticale secties zijn aan de kopse kant in een raster van 37 mm geperforeerd voor de bevestiging van gereedschapsdragers, draagrails, legborden met opstaande randen en geperforeerde platen.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, secties antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Bij secties met een breedte van 330 mm passen 2 dragers naast elkaar. Verticale kasten kunnen alleen bij **absoluut rechte vloeren** worden opgesteld!

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hoogte: 2000 mm

Breedte: 750 mm

Diepte: 700 mm

Breedte in G: 30

Diepte in G: 28

Verticale sectie lades breedte: 160 mm

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------------------|--|
| Hartafstand A | 76 mm |
| Breedte | 750 mm |
| voor gereedschapsschachten | HSK 50 |
| Diepte | 700 mm |
| Breedte in E | 36E |
| Aantal verticale secties | 4 |
| Hoogte | 2000 mm |
| Gewicht | 310 kg |
| Verticale sectie lades breedte | 160 mm |
| Verticale sectie nuttige hoogte | 1750 mm |
| Aantal gereedschapsopnames | 336 |
| Aantal gereedschapsdragers nr. 970130 | 24 |
| Breedte in G | 30 |
| Diepte in G | 28 |
| Materiaaldikte | 1,2 mm |
| Verticale sectie draagvermogen | 600 kg |
| Draagvermogen kastbehuizing binnen | 2400 kg |
| Uittrekbaarheid lade | Uittrekbeveiliging |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Producttype | Verticale CNC-zwaarlastkast |

Accessoires

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Kunststof inzetstuk Type HSK50 | 947390 HSK50 |
| | 970130 HSK50 |

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor
gereedschapsschachten HSK50
