

Garant GRIDLINE

Verticale kast, verticale secties met bodemgeleiding uitgerust met gereedschapsopnames, Voor gereedschapsschachten: C4



Bestelgegevens

Bestelnummer	971655 C4
GTIN	4062406165574
Artikelklasse	9GI

Omschrijving

Uitvoering:

Verticale kast in 30×28G met verticale secties met bodemgeleiding. Afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. De thermisch verzinkte frames in de verticale secties zijn aan de kopse kant in een raster van 37 mm geperforeerd voor de bevestiging van gereedschapsdragers, draagrails, legborden met opstaande randen en geperforeerde platen.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, secties antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Bij secties met een breedte van 330 mm passen 2 dragers naast elkaar. Verticale kasten kunnen alleen bij **absoluut rechte vloeren** worden opgesteld!

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hoogte: 2000 mm

Breedte: 750 mm

Diepte: 700 mm

Breedte in G: 30

Diepte in G: 28

Verticale sectie lades breedte: 160 mm

Technische beschrijving

Breedte	750 mm
Aantal gereedschapsopnames	192
Diepte	700 mm
Hartafstand A	82 mm
Gewicht	310 kg
Verticale sectie lades breedte	160 mm
Aantal verticale secties	4
Breedte in E	36E
voor gereedschapsschachten	C4
Aantal gereedschapsdragers nr. 970130	24
Verticale sectie nuttige hoogte	1750 mm
Hoogte	2000 mm
Diepte in G	28
Breedte in G	30
Materiaaldikte	1,2 mm
Verticale sectie draagvermogen	600 kg
Draagvermogen kastbehuizing binnen	2400 kg
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Verticale CNC-zwaarlastkast

Accessoires

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten C4

970130 C4

Kunststof inzetstuk Type C4

947390 C4