

Garant GRIDLINE

Verticale kast, verticale secties met bodemgeleiding uitgerust met gereedschapsoptnames, Voor gereedschapsschachten: VDI20



Bestelgegevens

Bestelnummer	971655 VDI20
GTIN	4062406165543
Artikelklasse	9GI

Omschrijving

Uitvoering:

Verticale kast in 30×28G met verticale secties met bodemgeleiding. Afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. De thermisch verzinkte frames in de verticale secties zijn aan de kopse kant in een raster van 37 mm geperforeerd voor de bevestiging van gereedschapsdragers, draagrails, legborden met opstaande randen en geperforeerde platen.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, secties antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating.**

Opmerking:

Bij secties met een breedte van 330 mm passen 2 dragers naast elkaar. Verticale kasten kunnen alleen bij **absoluut rechte vloeren** worden opgesteld!

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hoogte: 2000 mm

Breedte: 750 mm

Diepte: 700 mm

Breedte in G: 30

Diepte in G: 28

Verticale sectie lades breedte: 160 mm

Technische beschrijving

Aantal verticale secties	4
Aantal gereedschapsdragers nr. 970130	24
Verticale sectie lades breedte	160 mm
Hoogte	2000 mm
Gewicht	310 kg
Diepte	700 mm
Breedte	750 mm
Hartafstand A	52 mm
Verticale sectie nuttige hoogte	1750 mm
Aantal gereedschapsopnames voor gereedschapsschachten	672 VDI 20
Breedte in E	36E
Breedte in G	30
Diepte in G	28
Materiaaldikte	1,2 mm
Verticale sectie draagvermogen	600 kg
Draagvermogen kastbehuizing binnen	2400 kg
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Verticale CNC-zwaarlastkast

Accessoires

Kunststof inzetstuk Type VDI20	947390 VDI20
	970130 VDI20

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor
gereedschapsschachten VDI20
