

Garant GRIDLINE

Verticale kast, verticale secties met bodemgeleiding uitgerust met gereedschapsopnames, Voor gereedschapsschachten: C5



Bestelgegevens

Bestelnummer	971655 C5
GTIN	4062406165581
Artikelklasse	9GI

Omschrijving

Uitvoering:

Verticale kast in 30×28G met verticale secties met bodemgeleiding. Afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. De thermisch verzinkte frames in de verticale secties zijn aan de kopse kant in een raster van 37 mm geperforeerd voor de bevestiging van gereedschapsdragers, draagrails, legborden met opstaande randen en geperforeerde platen.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, secties antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Bij secties met een breedte van 330 mm passen 2 dragers naast elkaar. Verticale kasten kunnen alleen bij **absoluut rechte vloeren** worden opgesteld!

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hoogte: 2000 mm

Breedte: 750 mm

Diepte: 700 mm

Breedte in G: 30

Diepte in G: 28

Verticale sectie lades breedte: 160 mm

Technische beschrijving

Breedte	750 mm
Diepte	700 mm
Hoogte	2000 mm
Hartafstand A	82 mm
Breedte in E	36E
Aantal verticale secties	4
Aantal gereedschapsopnames	192
Gewicht	310 kg
Aantal gereedschapsdragers nr. 970130	24
Verticale sectie nuttige hoogte	1750 mm
Verticale sectie lades breedte voor gereedschapsschachten	160 mm C5
Diepte in G	28
Breedte in G	30
Materiaaldikte	1,2 mm
Verticale sectie draagvermogen	600 kg
Draagvermogen kastbehuizing binnen	2400 kg
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Verticale CNC-zwaarlastkast

Accessoires

Kunststof inzetstuk Type C5	947390 C5
	970130 C5

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor
gereedschapsschachten C5
