

Waldmann **Lamp met stangconstructie Taneo ESD, Wattage: 31W****Bestelgegevens**

Bestelnummer	972280 31
GTIN	2050002011731
Artikelklasse	93L

**Omschrijving****Uitvoering:**

Speciale materialen en coatings maken een **gecontroleerde afvoer** van spanningen mogelijk. Efficiënte, hoogwaardige en onderhoudsvrije led-technologie met vlakke, homogene, schaduw- en spiegelvrije verlichting. Folieschakelaar met aan/uit en dimmen (tot 10% traploos met geheugenfunctie). Stangconstructie met veerontlasting met 3D-kopscharnier. Kleurtemperatuur neutraalwit met 4000 K. Met 24 lichtdiodes.

De lamp bevat ingebouwde led-lampen. De lichtbron (led-lampen) is uitwisselbaar door de fabrikant. Het bedrijfsapparaat (netadapter en kabel) is uitwisselbaar door de eindgebruiker.

**Levering:**

Inclusief tafelklem. Klembereik 0 – 70 mm. (Tafelklem niet ESD-geleidend). 3,0 m aansluitkabel met Euro-stekker. **Inclusief ESD-aardingspiraalkabel met aansluiting 10,3 / 10, 3 mm.**

**Technische beschrijving**

Lamp lengte	398 mm
Soort bevestiging	Tafelklem
Lichtkleur	neutraalwit K
Lamp hoogte	33 mm

Aantal led's	24
Wattage	31 W
Bereik 3D-statiefarm	180 graden
Energievoorziening	Netvoeding
Lamp breedte	136 mm
Lampen vervangbaar	nee
Nominale spanning	250 V
Kleurtemperatuur	4000 K
Stekkertype ingang	C
Aan/uit-schakelaar	ja
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Tafellamp / werkplekverlichting