

Garant GRIDLINE

ESD-behuizing 16G met lades, 12×20G, Hoogte behuizing mm/aantal lades: 300/2mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	972020 300/2
GTIN	4062406166489
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Ladenbehuizing met stabiele staalconstructie. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Toepassing:

Ladebehuizingen om ESD-Workstation nr. 972010 – 972015, ESD hoogteverstelbare werkplekken nr. 972017 of ESD-werkbanken nr. 972150 – 972195 naar wens in te delen.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75; 150

Kleur:

Romp en lades lichtgrijs, overeenkomstig RAL 7035, **ESD-poedercoating.**

Opmerking:

De kunststof delen (zoals de afdekkappen) en handgrepen zijn niet ESD-geleidend.

Technische beschrijving

Breedte	400 mm
Gewicht	25 kg

Hoogte	300 mm
Nuttige hoogte voor lades	225 mm
Nuttige hoogte	225 mm
Diepte	650 mm
Lades nuttige breedte	300 mm
Aantal lades	2
Lades nuttige diepte in G	20
Lades nuttige breedte in G	12
Nuttig ladeoppervlak in G	12×20
Lades nuttige diepte	500 mm
Materiaaldikte	1 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Productnaamattribuut	12×20G
Producttype	Werkbankbehuizing

Accessoires

ESD-lade fronthoogte lade 150 mm	972035 150
ESD-lade fronthoogte lade 75 mm	972035 75
ESD-behuizing 16G voor zelfmontage met lades Hoogte behuizing 300 mm	972030 300
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21