

Garant GRIDLINE

**ESD-werkbankpoot incl. handmatige hoogteverstelling, Aantal verticale secties: 800 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	972185 800
GTIN	4062406167318
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Stalen buis, 50 mm breed, met dwarsschoor en opname voor hoogteverstelling in een raster van 25 mm. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met kabelgeleidingen - maken een eenvoudige en vakkundige plaatsing van medialeidingen / kabels mogelijk.

**Hoogteverstelling 150 mm.****Kleur:**

Standaard lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035 **ESD-poedercoating.**

**Opmerking:**

Bij werkbankpoten zonder achterwand of behuizing zijn verstevigingsplaten nr. 972195 nodig.

Hoogte komt overeen met onderkant werkblad.

Alle kunststof delen zijn niet ESD-geleidend. Geen aarding via werkbankpoten mogelijk.

Elektrische isolatie: EGB/ESD

Hoogteverstelbereik: 800 - 950 mm

Breedte: 50 mm

Diepte: 700 mm

Geschikt voor bladdiepte: 750 mm

**Technische beschrijving**

Breedte	50 mm
Diepte	700 mm
Geschikt voor bladdiepte	750 mm
Hoogteverstelbereik	800 - 950 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1,5 mm
Elektrische isolatie	EGB/ESD
Producttype	Werkbankpoot, hoogteverstelbaar voor werkbank