

Garant GRIDLINE

**ESD-werkbankpoot, Aantal verticale secties: 900mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	972180 900
GTIN	4062406166991
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Stalen buis, 50 mm breed, met dwarsschoor en opname voor hoogteverstelling in een raster van 25 mm. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met kabelgeleidingen - maken een eenvoudige en vakkundige plaatsing van medialeidingen / kabels mogelijk.

**Kleur:**

Lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035, **ESD-poedercoating.**

**Opmerking:**

Bij werkbankpoten zonder achterwand of behuizing zijn verstevigingsplaten nr. 972195 nodig.

Hoogte komt overeen met onderkant werkblad.

Alle kunststof delen zijn niet ESD-geleidend. Geen aarding via werkbankpoten mogelijk.

**Technische beschrijving**

Geschikt voor bladdiepte	750 mm
Hoogte	900 mm
Diepte	700 mm
Breedte	50 mm

Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1,5 mm
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Werkbankpoot