

Garant GRIDLINE

ESD-aflegbord van plaatstaal, Geschikt voor type: 1000**Bestelgegevens**

Bestelnummer	972062 1000
GTIN	4062406167127
Artikelklasse	9GW

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuust plaatstaal. In een raster van 100 mm in de Workstation-wagen verstelbaar, schuine stand van 20° mogelijk.

Kleur:

Lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035 **ESD-poedercoating.**

Opmerking:

De kunststof delen (zoals de afdekkappen) en handgrepen zijn niet ESD-geleidend.

Elektrische isolatie: EGB/ESD

Hoogte: 100 mm

Nuttige breedte: 920 mm

Nuttige diepte: 610 mm

Gewicht: 9 kg

Technische beschrijving

Gewicht	9 kg
Nuttige diepte	610 mm
Nuttige breedte	920 mm
Hoogte	100 mm
Legbord uitvoering	met afrolrand
Materiaaldikte	1 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	20 kg

elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Aflegbord