

Garant GRIDLINE

Workstation eLevel+ met ESD-oppervlak, Lengte: 2000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	972015 2000
GTIN	4062406167080
Artikelklasse	9GW

Omschrijving**Uitvoering:**

Workstation eLevel+, ESD-geleidend conform DIN EN 61340-5-1. Elektrisch traploos in hoogte verstelbaar. Hoogteverstelling door middel van knoppen. Door bediening wordt de **hoogte van het werkblad** aangepast. **Rondom 3 mm ABS-kantfineer antistatisch.** Centraal aardingspunt aan de onderzijde van het ESD-werkblad. Geen aarding via werkbankpoten. **Met inwendige stalen buis als verstevigingsprofiel.**

Opmerking:

Alle kunststof delen (bijvoorbeeld afdekkingen) zijn niet ESD-geleidend.

- **Let bij het gebruik van behuizingen die onder het werkblad worden vastgeschroefd, op het volgende: de behuizingen mogen een maximale hoogte van 500 mm niet overschrijden.**
- **Let op: bij serieopstelling a.u.b. scheidingsplaten nr. 972019 gebruiken (beknellingsgevaar).**

Technische beschrijving

Kleur oppervlak werkblad	lichtgrijs, RAL 7035
Gewicht	105 kg
Hoogteverstelling traploos	ja
Werkblad lengte	2000 mm

Laagdikte	0,8 mm
Materiaal werkblad	ESD-werkblad
Model	eLevel+
Werkblad diepte	700 mm
Principe van de hoogteverstelling	alleen werkblad
Breedte	2000 mm
Diepte	800 mm
Toplaag werkblad	HPL-materiaal geleidend
Werkblad dikte	40 mm
Bedieningspaneel met display en geheugenfunctie	ja
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot	670 - 990 mm
Serie	Workstation
Nominale spanning	250 V
Stekkertype ingang	F
Hoogteverstelling werkplek	670-990 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	250 kg
Uitvoering hoogteverstelling	elektrisch
Bladdikte	40 mm
Nivellering	25 mm
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Werktafel