

Garant GRIDLINE

**Workstation eLevel+ met ESD-oppervlak, Lengte: 1000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	972015 1000
GTIN	4062406167066
Artikelklasse	9GW

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Workstation eLevel+, ESD-geleidend conform DIN EN 61340-5-1.** Elektrisch traploos in hoogte verstelbaar. Hoogteverstelling door middel van knoppen. Door bediening wordt de **hoogte van het werkblad** aangepast. **Rondom 3 mm ABS-kantfineer antistatisch.** Centraal aardingspunt aan de onderzijde van het ESD-werkblad. Geen aarding via werkbankpoten.

**Opmerking:**

Alle kunststof delen (bijvoorbeeld afdekkingen) zijn niet ESD-geleidend.

- **Let bij het gebruik van behuizingen die onder het werkblad worden vastgeschroefd, op het volgende: de behuizingen mogen een maximale hoogte van 500 mm niet overschrijden.**
- **Let op: bij serieopstelling a.u.b. scheidingsplaten nr. 972019 gebruiken (beknellingsgevaar).**

**Technische beschrijving**

Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot	670 - 990 mm
Breedte	1000 mm
Gewicht	78 kg
Serie	Workstation
Materiaal werkblad	ESD-werkblad

Werkblad dikte	40 mm
Bedieningspaneel met display en geheugenfunctie	ja
Diepte	800 mm
Hoogteverstelling traploos	ja
Toplaag werkblad	HPL-materiaal geleidend
Kleur oppervlak werkblad	lichtgrijs, RAL 7035
Werkblad lengte	1000 mm
Principe van de hoogteverstelling	alleen werkblad
Model	eLevel+
Werkblad diepte	700 mm
Laagdikte	0,8 mm
Stekkertype ingang	F
Nominale spanning	250 V
Hoogteverstelling werkplek	670-990 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	250 kg
Uitvoering hoogteverstelling	elektrisch
Bladdikte	40 mm
Nivellering	25 mm
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Werktafel