

Garant GRIDLINE

**ESD-gereedschapskast compleet met lades, 26×24G, Hoogte mm/Model:  
1000/6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	972440 1000/6
GTIN	4062406166878
Artikelklasse	9GK

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gereedschapskast **ESD-geleidend**, volgens DIN EN 61340-5-1. Volledig ingedeelde gereedschapskast in 30×28G, met lades 26×24G. Kast is met een stiftcilinderslot centraal afsluitbaar. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Lades met stansgaten in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend. **Inclusief ESD-aardingskabel.**

**Plaatsing:**

Lades met fronthoogte mm: 50, 100, 100, 150, 200, 300

**Kleur:**

Romp en lades lichtgrijs, overeenkomstig RAL 7035, **ESD-poedercoating.**

**Opmerking:**

- **Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.**
- **De kunststof delen (zoals de afdekkappen en handgrepen) zijn niet ESD-geleidend.**

**Technische beschrijving**

Gewicht	141 kg
---------	--------

Lades nuttige breedte	650 mm
Hoogte	1000 mm
Lades nuttige breedte in G	26
Aantal lades	6
Lades nuttige diepte in G	24
Diepte	700 mm
ESD-uitrusting	ja
Lades nuttige diepte	600 mm
Breedte	750 mm
Nuttige hoogte	900 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	26×24
Materiaaldikte	1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	50 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Productnaamattribuut	26×24G
Producttype	Gereedschapskast