

Garant GRIDLINE

ESD-staanders, Hoogte: 1362mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	972080 1362
GTIN	4062406167158
Artikelklasse	9GW

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuust plaatstaal. Werkvlak zonder hindernissen dankzij de plaatsing zonder verstevigingsplaat. Inhaakopeningen in een raster van 50 mm aan de voorzijde, alsmede schroefdraadbussen aan de voor- en binnenzijde voor bevestiging van overige modules zoals geperforeerde wand, aflegbord enz. Staander met openingen aan de zijkant voor kabeldoorvoer. Levering per paar.

T.b.v.:

ESD-Workstation nr. 972010 – 972015, ESD hoogteverstelbare werkplekken nr. 972017 en ESD-werkbanken nr. 972150 – 972160. Geperforeerde wanden 2 × nr. 972100 resp. nr. 972101.

Kleur:

Lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035, **ESD-poedercoating.**

Opmerking:

De kunststof delen (zoals de afdekkappen) en handgrepen zijn niet ESD-geleidend. Geschikt voor de bevestiging van draagarmconsole's.

Technische beschrijving

Serie	Workstation
Diepte	100 mm

Gewicht	8 kg
Breedte	40 mm
Maximale uitrusting met geperforeerde wand	2 × nr. 972100 resp. nr. 972101
Materiaaldikte	1 mm
Hoogteverstelling in raster	50 mm
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Staander