

Garant GRIDLINE

ESD-module voor energie en media, Moduletype: RCD**Bestelgegevens**

Bestelnummer	972220 RCD
GTIN	4062406167875
Artikelklasse	9GW

Omschrijving**Toepassing:**

Hieronder zijn de uitvoeringen van onze contactdozen met het desbetreffende stekkertype beschreven. Gebruik in andere landen kan door het stekkertype worden vastgesteld.

Duitsland / DE: Type F

Zwitserland / CH: Type J

Italië / IT: Type L

Frankrijk / FR: Type E

Tsjechië / CZ: Type E

Engeland / GB: Type G

Denemarken / DK: Type K

VS / US: Type B

T.b.v.:

Nr. 972200 – 972203.

Kleur:

Lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035 **ESD-poedercoating.**

Opmerking:

- **Bij het inbouwen van modules moet erop worden gelet dat het maximale aantal mediarail-verdeelunits niet wordt overschreden.**
- **Artikelnr. 972220 maat US110V/1 en US110V/2 mogen alleen samen met de volgende modules worden ingebouwd: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V, _LINK.**

- **Alle kunststof delen (bijvoorbeeld afdekkingen) zijn niet ESD-geleidend.**
- **Eerste aansluitingen en de aansluiting van stekker- en busdelen uit kabels mogen alleen door elektromonteurs worden uitgevoerd.**

elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Verdeelunit: 1E

Nominale spanning: 400 V

Toegekende spanning: 400V / AC V

Toegekende stroom: 40 A

Beschrijving: Lekstroom/aardlekschakelaar, nominale lekstroom 30 mA, 4-polig (3P+N)

Technische beschrijving

Toegekende stroom	40 A
Beschrijving	Lekstroom/aardlekschakelaar, nominale lekstroom 30 mA, 4-polig (3P+N)
Verdeelunit	1E
Toegekende spanning	400V / AC V
Nominale spanning	400 V
Stekkertype ingang	GST-insteeksysteem
Stroomsoort	AC
Materiaaldikte	1,5 mm
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Energiemodule